



★ RCJY35-XL-N

Flanschlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:
0008584120000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

X-life

Technische Informationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
L	118 mm	Breite Flansch
U	46,4 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	27.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	650 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1,41 kg	Gewicht

Abmessungen

A	30,5 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	12,5 mm	Dicke Flansch
A ₂	21 mm	Abstand Laufbahnmitte
B	42,9 mm	Breite
V	100 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

Anschlußmaße

J	92 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	14 mm	Befestigungsbohrung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
CJ07	Gehäuse
GYE35-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung
KASK07	Schutzkappe