SCHAEFFLER

★ RMEY70-XL

Flanschlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:
0009504160000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

X-life

Technische Informationen





Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	70 mm	Bohrungsdurchmesser
H	215 mm	Höhe Flansch
U	44,4 mm	Gesamthöhe Einheit
C_r	66.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	44.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	2.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	4,85 kg	Gewicht

Abmessungen

A	32 mm	Höhe Gehäuse
A_1	18 mm	Dicke Flansch
B	74,6 mm	Breite
S	6 mm	Fasenbreite
Q	Rp1/8	Anschlußgewinde Schmierung

Anschlußmaße

J	177 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	18 mm	Befestigungsbohrung
Z	150 mm	Durchmesser Zentrieransatz
	h8	Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	GG.ME14	Gehäuse
	GYE70-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die Abmessungen und der Tragzahl des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere Dokumentation zu diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form