



## ★ RASEY70-XL

### Stehlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:  
0009481440000

★ Vorzugsprodukt

Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEY,  
Graugussgehäuse, Spannlager mit  
Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen



### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	70 mm	Bohrungsdurchmesser
L	260 mm	Länge gesamt
H <sub>2</sub>	156 mm	Höhe
	5,93 kg	Gewicht

### Abmessungen

H	79,4 mm	Abstand Wellenachse
A	65 mm	Breite (Fuß)
A <sub>1</sub>	44 mm	Breite (Kopf)
H <sub>1</sub>	27,5 mm	Höhe (Fuß)
B	74,6 mm	Breite
S <sub>1</sub>	44,4 mm	Abstand Laufbahn zu Spannring
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

### Anschlußmaße

J	202,5 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	22 mm	Breite (Langloch)
N <sub>1</sub>	28 mm	Länge (Langloch)

### Zusätzliche Informationen

ASE14	Gehäuse
GYE70-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung

