



IMAGE  
COMING SOON



## ★ LR5304-2HRS-TVH-XL

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0838744100000

Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig  
abgedichtet

★ Vorzugsprodukt

X-life

### Technische Informationen

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	62 mm	Außendurchmesser
d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
C	22,2 mm	Höhe
C <sub>r w</sub>	22.200 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r w</sub>	17.200 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur w</sub>	860 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n <sub>D G</sub>	4.850 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
F <sub>r per</sub>	17.200 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,34 kg	Gewicht

#### Abmessungen

d <sub>2</sub>	31,9 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r <sub>min</sub>	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil