



★ LR5304-2Z-TVH-XL

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0838746310000

Laufrolle LR..-IS1-2Z-TVH-XL, 2-reihig
ohne Kunststoffmantel

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	62 mm	Außendurchmesser
d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
C	22,2 mm	Höhe
$C_{r w}$	22.200 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	17.200 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	860 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	6.700 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
$F_{r per}$	17.200 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,003 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	31,9 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil