



IMAGE
COMING SOON



★ LR5305-2HRS-TVH-XL

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0838747630000

Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig
abgedichtet

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	72 mm	Außendurchmesser
d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
C	25,4 mm	Höhe
C _{r w}	28.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r w}	22.500 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur w}	1.140 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _{D G}	4.100 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
F _{r per}	22.500 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,5 kg	Gewicht

Abmessungen

d ₂	37,6 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r _{min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil