



## ★ LR5305-2Z-TVH-XL

### Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0838748360000

Laufrolle LR..-IS1-2Z-TVH-XL, 2-reihig  
ohne Kunststoffmantel

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	72 mm	Außendurchmesser
d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
C	25,4 mm	Höhe
$C_{r w}$	28.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	22.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	1.140 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{DG}$	5.700 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
$F_{r per}$	22.500 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,5 kg	Gewicht

### Abmessungen

$d_2$	37,6 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
$r_{min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil