



IMAGE
COMING SOON



★ LR5306-2HRS-TVH-XL

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0838750260000

Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig
abgedichtet

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	80 mm	Außendurchmesser
d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
C	30,2 mm	Höhe
C _{r w}	36.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r w}	29.500 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur w}	1.520 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _{D G}	3.450 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
F _{r per}	27.000 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,67 kg	Gewicht

Abmessungen

d ₂	44,4 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r _{min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil