



★ LR5306-2Z-TVH-XL

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0838751740000

Laufrolle LR..-IS1-2Z-TVH-XL, 2-reihig
ohne Kunststoffmantel

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	80 mm	Außendurchmesser
d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
C	30,2 mm	Höhe
$C_{r w}$	36.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	29.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	1.520 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	4.750 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
$F_{r per}$	27.000 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,67 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	44,4 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil