



★ LR5307-2Z-TVH-XL

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0838755570000

Laufrolle LR..-IS1-2Z-TVH-XL, 2-reihig
ohne Kunststoffmantel

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	90 mm	Außendurchmesser
d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
C	34,9 mm	Höhe
$C_{r w}$	45.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	37.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	1.870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	4.100 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
$F_{r per}$	27.000 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,97 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	49,6 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil