



IMAGE  
COMING SOON



## ★ LR5308-2HRS-TVH-XL

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0838757780000

Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig  
abgedichtet

★ Vorzugsprodukt

X-life

### Technische Informationen

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	100 mm	Außendurchmesser
d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
C	36,5 mm	Höhe
$C_{r w}$	53.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	46.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	2.380 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{D G}$	2.700 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
$F_{r per}$	35.500 N	Außenring-Grenzbelastung
	1,39 kg	Gewicht

#### Abmessungen

$d_2$	56,8 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
$r_{min}$	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil