



## ★ LR5308-2Z-TVH-XL

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0838758320000

Laufrolle LR..-IS1-2Z-TVH-XL, 2-reihig  
ohne Kunststoffmantel

★ Vorzugsprodukt

X-life

### Technische Informationen

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	100 mm	Außendurchmesser
d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
C	36,5 mm	Höhe
C <sub>r w</sub>	53.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r w</sub>	46.000 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur w</sub>	2.380 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n <sub>D G</sub>	3.650 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
F <sub>r per</sub>	35.500 N	Außenring-Grenzbelastung
	1,2 kg	Gewicht

#### Abmessungen

d <sub>2</sub>	56,8 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r <sub>min</sub>	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil