

★ KBO12-PP



Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0016968230000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KBO...-PP, Massiv-Reihe, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, rostgeschützte Ausführung möglich

Technische Informationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	12 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	22 mm	Aussendurchmesser
L	32 mm	Länge
	h12	Toleranz
C_{max}	600 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	445 N	Tragzahl stat.
	28,99 g	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	7,7 mm	Breite des Ausschnittes
L_2	22,6 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	1,3 mm	
D_N	21 mm	
T_4	1,2 mm	
N_4	2,2 mm	
N_2	1,5 mm	
α	78 °	Öffnungswinkel
β	64 °	
	4	Anzahl Kugelreihen