

## Linear-Kugellager-Einheiten KGB16-PP-AS (Baureihe KGB..-PP-AS)

abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschützte Ausführung möglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung ([https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news\\_medien/index.jsp](https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp)) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	16 mm	Toleranz: +0,009/-0,001
H	37,5 mm	
B	56 mm	
L	36 mm	Toleranz: h12
	5	Anzahl der Kugelreihen
A3	15 mm	
A5	28 mm	Toleranz: +0,02/-0,02
B1	35 mm	
H2	20 mm	Toleranz: +0,015/-0,015
H6	6 mm	
JB	46 mm	Toleranz: +0,15/-0,15
JL4	11 mm	

K5	M5	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIPA1	Schmiernippel
L4	15 mm	
L5	22 mm	
N1	5,5 mm	
N3	10 mm	
m	0,14 kg	Masse
C	710 N	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
C <sub>0</sub>	530 N	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.



