

Linear-Kugellager-Einheiten KGB40-PP-AS (Baureihe KGB..-PP-AS)

abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschützte Ausführung möglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	40 mm	Toleranz: +0,013/-0,002
H	83,5 mm	
B	108 mm	
L	80 mm	Toleranz: h12
	6	Anzahl der Kugelreihen
A3	30 mm	
A5	54 mm	Toleranz: +0,02/-0,02
B1	77 mm	
H2	45 mm	Toleranz: +0,015/-0,015
H6	12 mm	
JB	94 mm	Toleranz: +0,2/-0,2
JL4	28 mm	

K5	M8	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIPA2	Schmiernippel
L4	40 mm	
L5	56 mm	
N1	9 mm	
N3	15 mm	
m	1,43 kg	Masse
C	6000 N	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
C ₀	4400 N	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.



