

Linear-Kugellager-Einheiten KGBA16-PP-AS (Baureihe KGBA..-PP-AS)

abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschützte Ausführung möglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	16 mm	Toleranz: +0,009/-0,001
H	41 mm	
B	50 mm	
L	36 mm	Toleranz: h12
	5	Anzahl der Kugelreihen
A3	15 mm	
A5	25 mm	Toleranz: +0,01/-0,01
H2	22 mm	Toleranz: +0,01/-0,01
H6	5,4 mm	Toleranz: 0/-0,5
JB	40 mm	Toleranz: +0,15/-0,15
JL	26 mm	Toleranz: +0,15/-0,15
K5	M4	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8

Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.

K8 NIPA1 Schmiernippel

L4 35 mm

L5 22 mm

N1 4,7 mm

N3 8 mm

m 0,12 kg Masse

C 710 N Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.

C₀ 530 N Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.



