

Linear-Kugellager-Einheiten KGBA30-PP-AS (Baureihe KGBA..-PP-AS)

abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschützte Ausführung möglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	30 mm	Toleranz: +0,011/-0,001
H	67 mm	
B	84 mm	
L	68 mm	Toleranz: h12
	6	Anzahl der Kugelreihen
A3	25 mm	
A5	42 mm	Toleranz: +0,01/-0,01
H2	35 mm	Toleranz: +0,01/-0,01
H6	8,7 mm	Toleranz: 0/-0,5
JB	68 mm	Toleranz: +0,2/-0,2
JL	45 mm	Toleranz: +0,2/-0,2
K5	M6	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8

		Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIPA2	Schmiernippel
L4	60 mm	
L5	48 mm	
N1	6,8 mm	
N3	11 mm	
m	0,61 kg	Masse
C	3600 N	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
C ₀	2850 N	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.



