

Linear-Kugellager-Einheiten KGBO30-PP-AS (Baureihe KGBO..-PP-AS)

offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschützte Ausführung möglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	30 mm	
H	63,5 mm	
B	88 mm	
L	68 mm	Toleranz: h12
	5	Anzahl der Kugelreihen
1)		Hauptlastrichtung
A3	25 mm	
A5	44 mm	Toleranz: +0,02/-0,02
B1	63 mm	
B2	13,6 mm	Maß B2 am Durchmesser Fw
H2	35 mm	Toleranz: +0,015/-0,015

H6	10 mm	
JB	76 mm	Toleranz: +0,2/-0,2
JL4	19 mm	
K5	M6	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIPA2	Schmiernippel
L4	32 mm	
L5	48 mm	
N1	6,6 mm	
N3	11 mm	
α	54 °	
m	0,78 kg	Masse
C	3700 N	Tragzahlen in Hauptlastrichtung Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670+165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
Co	3000 N	Tragzahlen in Hauptlastrichtung Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670+165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.

