

Linear-Kugellager-Einheiten KGBO40-PP-AS (Baureihe KGBO..-PP-AS)

offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschützte Ausführung möglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	40 mm	
H	79,5 mm	
B	108 mm	
L	80 mm	Toleranz: h12
	5	Anzahl der Kugelreihen
1)		Hauptlastrichtung
A3	30 mm	
A5	54 mm	Toleranz: +0,02/-0,02
B1	77 mm	
B2	18,2 mm	Maß B2 am Durchmesser Fw
H2	45 mm	Toleranz: +0,015/-0,015

H6	12 mm	
JB	94 mm	Toleranz: +0,2/-0,2
JL4	23 mm	
K5	M8	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIPA2	Schmiernippel
L4	40 mm	
L5	56 mm	
N1	9 mm	
N3	15 mm	
α	54 °	
m	1,28 kg	Masse
C	6100 N	Tragzahlen in Hauptlastrichtung Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670+165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
Co	4600 N	Tragzahlen in Hauptlastrichtung Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670+165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.

