

Linear-Kugellager-Einheiten KGBO50-PP-AS (Baureihe KGBO..-PP-AS)

offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschützte Ausführung möglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	50 mm	
H	93 mm	
B	135 mm	
L	100 mm	Toleranz: h12
	5	Anzahl der Kugelreihen
1)		Hauptlastrichtung
A3	34 mm	
A5	67,5 mm	Toleranz: +0,05/-0,05
B1	96 mm	
B2	22,7 mm	Maß B2 am Durchmesser Fw
H2	50 mm	Toleranz: +0,015/-0,015

H6	14 mm	
JB	116 mm	Toleranz: +0,2/-0,2
JL4	28 mm	
K5	M10	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIPA2	Schmiernippel
L4	52 mm	
L5	72 mm	
N1	11 mm	
N3	18 mm	
α	54 °	
m	2,46 kg	Masse
C	8900 N	Tragzahlen in Hauptlastrichtung Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670+165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
C0	6600 N	Tragzahlen in Hauptlastrichtung Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670+165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.

