



## ★ KH40-PP

### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0001845600000

Linear-Kugellager KH...-PP, erstbefettet,  
beidseitig abgedichtet, nachschmierbar

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	40 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
$D$	52 mm	Außendurchmesser
$L$	60 mm	Länge
$C_{min}$	5.300 N	Tragzahl dyn.
$C_{0min}$	4.450 N	Tragzahl stat.
$C_{max}$	5.300 N	Tragzahl dyn.
$C_{0max}$	4.950 N	Tragzahl stat.
	0,185 kg	Gewicht

### Anschlußmaße

$J_{L4}$	9 mm
$N_2$	2,5 mm

### Zusätzliche Informationen

VMKB_065	KH	Materialkurzbenennung
----------	----	-----------------------

