

Linear-Kugellager-Einheiten KTFS20-PP-AS (Baureihe KTFS..-PP-AS)

mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, abgedichtet, befettet,
nachschrnierbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	20 mm	
B	60 mm	
L	96 mm	
H	50 mm	
	8	Anzahl der Kugelreihen
D1	42 mm	g7 Empfohlene Aufnahmebohrung für D1= H7
D2	42 mm	Toleranz: -0,1/-0,3
G2	M10	
G3	M8x1	
JB	45 mm	Toleranz: +0,15/-0,15
JH	35 mm	Toleranz: +0,15/-0,15

JL4	48 mm	
K5	M8	
L4	60 mm	
L5	10 mm	
N1	8,4 mm	
T5	22 mm	
m	550 g	Masse
	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.	
C _{max}	3100 N	dynamische Tragzahl
C _{0 max}	3200 N	statische Tragzahl



