

Linear-Kugellager-Einheiten KFB30-B-PP-AS (Baureihe KFB..-PP-AS)

mit Flansch, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschützte
Ausführung möglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	30 mm	Toleranz: +0,011/-0,001
B	80 mm	
L	68 mm	
	6	Anzahl der Kugelreihen
A3	26 mm	
D1	65,5 mm	Toleranz: +0,2/0
D2	66 mm	Toleranz Durchmesser: g7
JB	60 mm	
K5	M8	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIPA1	Schmiernippel

L5	50 mm	
L6	14 mm	
L7	8 mm	
L8	10 mm	
N1	9 mm	
N3	15 mm	
R1	3 mm	
m	0,64 kg	Masse
C	3600 N	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
C ₀	2850 N	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.

