

Linear-Kugellager-Einheiten KGSNS40-PP-AS (Baureihe KGSNS..-PP-AS)

mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, geschlitzte Ausführung,
abgedichtet, befettet, nachschmierbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	40 mm
B	108 mm
L	80 mm
H	90 mm
	8 Anzahl der Kugelreihen
1)	Hauptlastrichtung
A5	54 mm Toleranz: +0,01/-0,01
B1	76 mm
G2	M12
H2	45 mm Toleranz: +0,008/-0,016
H4	57,6 mm

H5	11,7 mm	
H6	44 mm	
JB	86 mm	Toleranz: +0,15/-0,15
JL	58 mm	Toleranz: +0,15/-0,15 Maß JL symmetrisch zur Lagerlänge L.
K5	M10	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIP5MZ	Schmiernippel Schmierbohrung symmetrisch zur Lagerlänge L.
N1	10,5 mm	
N3	18 mm	
N4	8 mm	Zentrierung für Stiftbohrung
T5	26 mm	
W	6 mm	
m	1350 g	Masse
		Tragzahlen in Hauptlastrichtung Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670+165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
C _{max}	10200 N	dynamische Tragzahl
C _{0 max}	9600 N	statische Tragzahl





