

Linear-Kugellager-Einheiten KGBAS50-PP-AS (Baureihe KGBAS..-PP-AS)

einstellbar, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschützte
Ausführung möglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	50 mm	
H	98 mm	
B	130 mm	
L	100 mm	Toleranz: h12
	6	Anzahl der Kugelreihen
A3	34 mm	
A5	65 mm	Toleranz: +0,015/-0,015
H2	50 mm	Toleranz: +0,015/-0,015
H6	12,5 mm	Toleranz: 0/-0,5
JB	108 mm	Toleranz: +0,2/-0,2
JL	50 mm	Toleranz: +0,2/-0,2

K5	M8	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIPA2	Schmiernippel
L4	70 mm	
L5	72 mm	
N1	9,2 mm	
N3	15 mm	
W	13 mm	
m	1,88 kg	Masse
C	8700 N	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
Co	6300 N	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.

