

Linear-Kugellager-Einheiten KGBS50-PP-AS (Baureihe KGBS..-PP-AS)

einstellbar, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschützte
Ausführung möglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	50 mm	
H	98 mm	
B	135 mm	
L	100 mm	Toleranz: h12
	6	Anzahl der Kugelreihen
A3	34 mm	
A5	67,5 mm	Toleranz: +0,05/-0,05
B1	96 mm	
H2	50 mm	Toleranz: +0,015/-0,015
H6	14 mm	
JB	116 mm	Toleranz: +0,2/-0,2

JL4	36 mm	
K5	M10	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIPA2	Schmiernippel
L4	52 mm	
L5	72 mm	
N1	11 mm	
N3	18 mm	
W	5 mm	
m	2,78 kg	Masse
C	8700 N	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
Co	6300 N	Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (650 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.

