

## Linear-Kugellager-Einheiten KTSS12-PP-AS (Baureihe KTSS..-PP-AS)

spieleinstellbar, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig  
schleifende Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung ([https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news\\_medien/index.jsp](https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp)) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

F <sub>w</sub>	12 mm
H	35 mm
B	43 mm
L	70 mm
	8 Anzahl der Kugelreihen
1)	Hauptlastrichtung
A <sub>5</sub>	21,5 mm Toleranz: +0,01/-0,01
B <sub>1</sub>	34 mm
G <sub>2</sub>	M5
H <sub>2</sub>	18 mm Toleranz: +0,008/-0,016
H <sub>4</sub>	26,6 mm

H5	5,4 mm	
H6	16,5 mm	
JB	32 mm	Toleranz: +0,15/-0,15
JL	56 mm	Toleranz: +0,15/-0,15 Maß JL symmetrisch zur Lagerlänge L.
K5	M4	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIP4MZ	Schmiernippel Schmierbohrung symmetrisch zur Lagerlänge L.
L6	24 mm	Maß L6 symmetrisch zur Lagerlänge L.
N1	4,3 mm	
N3	8 mm	
N4	4 mm	Zentrierung für Stiftbohrung
T5	11 mm	
W	2,5 mm	Schlüsselweite
m	210 g	Masse
<p>Tragzahlen in Hauptlastrichtung Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670+165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.</p>		
C <sub>max</sub>	1460 N	dynamische Tragzahl

C0 max

2100 N statische Tragzahl





