



★ KSR16-L0-10-10-17-08


Kettenspannräder

Schaeffler Material-Nummer:
0008338510000

Kettenspannräder KSR...L0,
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	16,2 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0,1 mm	Obere Toleranz
d	0 mm	Untere Toleranz
C ₁	8,7 mm	Dicke Kettenrad
D ₀	86,4 mm	Teilkreisdurchmesser (Verzahnung)
D _k	93,1 mm	Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung)
	0,31 kg	Gewicht

Abmessungen

C ₂	1,3 mm	Fasenbreite
D	40 mm	Außendurchmesser
C	12 mm	Breite des Außenringes
B	18,3 mm	Breite Innenring

Anschlußmaße

p	0,625 Inch	Teilung Verzahnung
z	17	Anzahl der Zähne
	x	ISO-Kette
	x	ANSI-Kette