

## Endplatten ANS.LFS25 (Baureihe ANS.LFS)

### für Vollprofilschiene

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung ([https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news\\_medien/index.jsp](https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp)) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

b	20 mm
G	M3
h	14 mm
h <sub>1</sub>	4 mm
j <sub>h</sub>	7 mm
s	5 mm
t	7 mm
	LFS25      passend zu Tragschiene
	ANS-Montage nicht möglich bei: LFS32-C: aL/aR < 28 mm LFS52-C: aL/aR < 40 mm

