

Endplatten ANS.LFS32-FH (Baureihe ANS.LFS)

für Vollprofilschiene

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

| | |
|----|--|
| a | 9 mm |
| b | 22 mm |
| G | M3 |
| h | 9 mm |
| h1 | 5 mm |
| jB | 9 mm |
| s | 6 mm |
| t | 7 mm |
| | LFS32-FH passend zu Tragschiene |
| | ANS-Montage nicht möglich bei: LFS32-C: aL/aR < 28 mm |

LFS52-C: $aL/aR < 40$ mm

