

Wellenböcke GWN50-B (Baureihe GWN)

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

D	50 mm	Toleranz: H8
H	105 mm	
B	132 mm	
L	58 mm	
A5	66 mm	Toleranz: +0,01/-0,01
B1	90 mm	
G2	M20	
H2	60 mm	Toleranz: +0,01/-0,01
H4	62 mm	
H5	10,6 mm	
H6	49 mm	
JB	100 mm	Toleranz: +0,2/-0,2
JB1	70 mm	

JL	36 mm	
K5	M16	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
N1	17,5 mm	
N3	26 mm	
N4	12 mm	Zentrierung für Stiftbohrung
T5	43 mm	
W	10 mm	
m	1,4 kg	Masse Wellenbock



