

Wellenböcke GWN40-B (Baureihe GWN)

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

D	40 mm	Toleranz: H8
H	90 mm	
B	108 mm	
L	48 mm	
A5	54 mm	Toleranz: +0,01/-0,01
B1	76 mm	
G2	M16	
H2	50 mm	Toleranz: +0,01/-0,01
H4	57,6 mm	
H5	11,7 mm	
H6	44 mm	
JB	82 mm	Toleranz: +0,15/-0,15
JB1	65 mm	

JL	32 mm	
K5	M12	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
N1	13,5 mm	
N3	20 mm	
N4	10 mm	Zentrierung für Stiftbohrung
T5	34 mm	
W	8 mm	
m	0,85 kg	Masse Wellenbock



