

Wellenböcke GWN12-B (Baureihe GWN)

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

D	12 mm	Toleranz: H8
H	35 mm	
B	43 mm	
L	20 mm	
A5	21,5 mm	Toleranz: +0,01/-0,01
B1	34 mm	
G2	M6	
H2	20 mm	Toleranz: +0,01/-0,01
H4	26,6 mm	
H5	5,4 mm	
H6	16,5 mm	
JB	30 mm	Toleranz: +0,15/-0,15
JB1	20 mm	

JL	13 mm	
K5	M5	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
N1	5,3 mm	
N3	10 mm	
N4	4 mm	Zentrierung für Stiftbohrung
T5	13 mm	
W	3 mm	
m	0,06 kg	Masse Wellenbock



