

Linear-Gleitlager PAB16-PP-AS (Baureihe PAB..-PP-AS)

allseitig abgedichtet, nachschmierbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	16 mm	
D	26 mm	Toleranz: h7
L	36 mm	Toleranz: h12
Bl2	1,3 mm	Toleranz: H13 Nutmaße passend zu Sicherungsringen nach DIN 471.
DN	24,9 mm	
L2	24,6 mm	Toleranz: H13 Bohrungen symmetrisch zur Lagerlänge L.
NL	2,5 mm	Toleranz: H13
m	34 g	Masse der BÜchse
Co	96000 N	Die statischen Tragzahlen haben beim Einbau der Lager in Gehäuse keine Gültigkeit.

