

Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO16-PP-AS (Baureihe PAGBAO..-PP-AS)

offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

F _w	16 mm	
H	36,8 mm	
B	50 mm	
L	36 mm	Toleranz: h12
A ₃	10 mm	
A ₅	25 mm	
B ₂	10,1 mm	Maß B ₂ am Durchmesser F _w
H ₂	22 mm	
H ₆	5,4 mm	Toleranz: 0/-0,5
J _B	40 mm	Toleranz: +0,15/-0,15
J _L	26 mm	Toleranz: +0,15/-0,15

K5	M4	
K8	NIPA1	Schmiernippel
L4	35 mm	
L5	22 mm	
N1	4,7 mm	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
N3	8 mm	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
W	2,5 mm	Maximales Anziehdrehmoment beachten! Anziehdrehmoment max. 1,5 Nm
α	78 °	
m	0,09 kg	Masse

