

VL 2 SAK6/10/SAKB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SAK-Reihe, Querverbindungsflasche, für Querverbindungsflasche, Polzahl: 2
Best.-Nr.	0135900000
Typ	VL 2 SAK6/10/SAKB
GTIN (EAN)	4008 190036409
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 14:40:22 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

VL 2 SAK6/10/SAKB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1,02 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Polzahl 2

Bemessungsdaten

Nennstrom 32 A

Maße

Raster in mm (P) 6,5 mm

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen 2 Bemessungsstrom mehrpolig 32 A
 Typ Querverbinder

Systemkennwerte

Ausführung für Querverbindungslasche

Werkstoffdaten

Werkstoff Cu Zn Farbe grau

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt Einbauhinweis Direktmontage
 explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)
 Engineering-Daten [WSCAD](#)
 Anwenderdokumentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)