

DKSUE NSCH/ESCH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Gebäudeinstallationsverdrahtung**

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Druckstück, sonstige
Best.-Nr.	0280100000
Typ	DKSUE NSCH/ESCH
GTIN (EAN)	4008190036348
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 11:49:42 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

DKSUE NSCH/ESCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7,7 mm	Tiefe (inch)	0,303 inch
Höhe	12,5 mm	Höhe (inch)	0,492 inch
Breite	10 mm	Breite (inch)	0,394 inch
Nettogewicht	1,326 g		

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	180 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Maße

Raster in mm (P)	13,5 mm
------------------	---------

Systemkennwerte

Ausführung	sonstige
------------	----------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
-----------	-------	-------	--------

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-----------------	------------	-------------------------------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	