

MB M6/M4 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Montagefüße dienen der Befestigung von Komponenten, die sich nicht unmittelbar auf die Tragschiene aufrasten lassen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Gleitmutter, Polyamid 66
Best.-Nr.	0334900000
Typ	MB M6/M4 GR
GTIN (EAN)	4008 190057602
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 22:19:28 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

MB M6/M4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	14 mm	Tiefe (inch)	0,551 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0,984 inch
Breite	12 mm	Breite (inch)	0,472 inch
Nettogewicht	3,45 g		

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Allgemeines

Oberfläche	unbehandelt	Tragschiene	TS 32
------------	-------------	-------------	-------

Maße

Gewinde (innen)	M 5, M 6	Gewindemaß metrisch, außen	0 M6.0
Raster in mm (P)	12 mm		

Systemkennwerte

Ausführung	für Tragschienen	Tragschiene	TS 32
------------	------------------	-------------	-------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Polyamid 66	Oberfläche	unbehandelt
Farbe	grau	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2

weitere technische Daten

Befestigungsart	gerastet	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-----------------	----------	-------------------------------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000096	ETIM 7.0	EC000096
ETIM 8.0	EC000096	ECLASS 9.0	23-11-08-04
ECLASS 9.1	23-11-08-04	ECLASS 10.0	23-11-08-04
ECLASS 11.0	23-11-07-16	ECLASS 12.0	23-11-07-16

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	CAT 1 TERM 16/17 EN