

**IS 6 DIN 6911****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sechskantschraubendreher mit Quergriff aus hochwertigem Kunststoff

- Oberfläche vernickelt
- Aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
- Gefertigt nach DIN 6911
- Passend für Schrauben nach DIN 6912

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendreher, Stiftschlüssel
Best.-Nr.	<a href="#">0407900000</a>
Typ	IS 6 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190166465
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 22:21:03 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## IS 6 DIN 6911

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	110 mm	Breite (inch)	4,331 inch
Nettogewicht	60 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Sechskantschraubendreher mit Quergriff und Zapfen Gr.6
---------------------	--

### Schraubwerkzeuge

Form	Stift	Größe	6
Klingenlänge	80 mm		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	