

IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sechskantschraubendreher mit Quergriff aus hochwertigem Kunststoff

- Oberfläche vernickelt
- Aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
- Gefertigt nach DIN 6911
- Passend für Schrauben nach DIN 6912

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Stiftschlüssel
Best.-Nr.	0485 100000
Typ	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 22:21:42 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	80 mm	Breite (inch)	3,15 inch
Nettogewicht	27 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Sechskantschraubendreher mit Quergriff und Zapfen Gr.4
---------------------	--

Schraubwerkzeuge

Form	Stift	Größe	4
Klingenlänge	60 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	