

KSWN M50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 50, Nylon 6
Best.-Nr.	0900660000
Typ	KSWN M50
GTIN (EAN)	4032248850105
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 12:03:23 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

KSWN M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2,12 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...135 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	135 °C		

Allgemeine Angaben

Anzahl der Adern	1	Dichtring Durchmesser	65 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	135 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 50	Gewindesteigung	1,5 mm
Innendurchmesser D2	50,5 mm	Silikone	Nein
Verschraubung	M 50	Werkstoff	Nylon 6

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

KSWN M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

