

**SKMU M63 MS SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 63, 6.4 mm, Messing
Best.-Nr.	<a href="#">0930640007</a>
Typ	SKMU M63 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976119
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 12:04:19 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## SKMU M63 MS SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 94 g

### Allgemeine Angaben

Gewinde (außen)	M 63	Gewinde (innen)	M 63
Gewindelänge	6,4 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	80 mm
Stärke	6,4 mm	Verschraubung	M 63
Werkstoff	Messing		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**Datenblatt**

**SKMU M63 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

