

**EA-RING MS/M16 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 16, Messing
Best.-Nr.	<a href="#">0930710001</a>
Typ	EA-RING MS/M16 SC
GTIN (EAN)	4032248976171
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 22:40:46 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## EA-RING MS/M16 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	50,8 mm	Höhe (inch)	2 inch
Länge	50,8 mm	Länge (inch)	2 inch
Nettogewicht	5,95 g		

### Allgemeine Angaben

Abstand Innenmaß B	31,8 mm	Außendurchmesser	25,4 mm
Breite Außenmaß C	12,8 mm	Gewinde (außen)	M 16
Innendurchmesser D2	6,9 mm	Stärke	1,5 mm
Verschraubung	M 16	Werkstoff	Messing

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

EA-RING MS/M16 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zeichnungen

