

EA-RING MS/M20 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 20, Messing
Best.-Nr.	0930710002
Typ	EA-RING MS/M20 SC
GTIN (EAN)	4032248849819
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 22:40:54 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

EA-RING MS/M20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	54 mm	Höhe (inch)	2,126 inch
Länge	54 mm	Länge (inch)	2,126 inch
Nettogewicht	6,95 g		

Allgemeine Angaben

Abstand Innenmaß B	33 mm	Außendurchmesser	28,6 mm
Breite Außenmaß C	12,8 mm	Gewinde (außen)	M 20
Innendurchmesser D2	6,9 mm	Stärke	1,5 mm
Verschraubung	M 20	Werkstoff	Messing

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

EA-RING MS/M20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

