

**EA-RING MS/M63 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 63, Messing |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0930710007</a>                              |
| Typ        | EA-RING MS/M63 SC                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248976225   |
| VPE        | 10 Stück  |

Erstellungs-Datum 2. März 2023 22:41:33 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## EA-RING MS/M63 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |              |            |
|--------------|----------|--------------|------------|
| Höhe         | 128,7 mm | Höhe (inch)  | 5,067 inch |
| Länge        | 128,7 mm | Länge (inch) | 5,067 inch |
| Nettogewicht | 47,8 g   |              |            |

### Allgemeine Angaben

|                     |         |                  |         |
|---------------------|---------|------------------|---------|
| Abstand Innenmaß B  | 66,8 mm | Außendurchmesser | 82,6 mm |
| Breite Außenmaß C   | 41,3 mm | Gewinde (außen)  | M 63    |
| Innendurchmesser D2 | 13,5 mm | Stärke           | 1,5 mm  |
| Verschraubung       | M 63    | Werkstoff        | Messing |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002317    | ETIM 7.0    | EC002317    |
| ETIM 8.0    | EC002317    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |  |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren        |  |

**EA-RING MS/M63 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

