

**WQV 6/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Schraubbare Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling bei der Montage und Demontage. Dank der großen Auflagefläche können bei höchster Kontaktsicherheit auch große Ströme übertragen werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	W-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 10
Best.-Nr.	<a href="#">1052260000</a>
Typ	WQV 6/10
GTIN (EAN)	4008190153977
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 15:49:31 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## WQV 6/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	18 mm	Tiefe (inch)	0,709 inch
Höhe	77,3 mm	Höhe (inch)	3,043 inch
Breite	7,6 mm	Breite (inch)	0,299 inch
Nettogewicht	16,75 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C		

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl	10
---------------	---------------	---------	----

### Bemessungsdaten

Nennstrom	57 A		
-----------	------	--	--

### Maße

Raster in mm (P)	8 mm	Versatz TS 35	28 mm
------------------	------	---------------	-------

### Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen	10	Anzugsdrehmomentbereich Befestigungsschraube	0,5...1,0 Nm
Bemessungsstrom mehrpolig	57 A	Typ	Querverbinder

### Systemkennwerte

Ausführung	für Klemmen		
------------	-------------	--	--

### Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

### weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
-----------------	------------	---------------	---------------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

## WQV 6/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EAC certificate</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – 08861_WQV_6-10_DXF.dxf</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD_Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Beipackzettel_WQV.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	