

VH 12.4/4/2.8

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Produktbild



Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	W-Reihe, Verbindungshülse
Best.-Nr.	1056500000
Typ	VH 12.4/4/2.8
GTIN (EAN)	4008190162771
VPE	50 Stück

VH 12.4/4/2.8

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	12,2 mm	Tiefe (inch)	0,48 inch
Höhe	4 mm	Höhe (inch)	0,157 inch
Breite	4 mm	Breite (inch)	0,157 inch
Durchmesser	4 mm	Nettogewicht	0,74 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

Maße

Durchmesser 4 mm

Werkstoffdaten

Werkstoff Cu Zn Farbe silbergrau

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)
 Anwenderdokumentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)