

**FPL 4G2.5/PD/F/3+3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nutzen Sie für den schnellen und komfortablen Anschluss von dezentralen Motorsteuergeräten die konfektionierten Anschlussleitungen FieldPower® mit HQ-Steckverbindern nach IEC 23570 (DESINA).

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	FieldPower®, Leitung, Anzahl der Adern: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 oder vergleichbar, Querschnitt: 2.5 mm <sup>2</sup> , 3 m, 3 m
Best.-Nr.	<a href="#">1059170000</a>
Typ	FPL 4G2.5/PD/F/3+3
GTIN (EAN)	4032248805884
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 22:59:46 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## FPL 4G2.5/PD/F/3+3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1.047 g

### Allgemeine Technische Daten

Schutzart IP54

### Technische Daten Kabel

Anzahl der Adern	4	Biegeradius min., bewegt	133,5 mm
Biegeradius, min., fest verlegt	35,6 mm	Halogene	Ja
Temperaturbereich, bewegt	-5...70 °C	Temperaturbereich, fest verlegt	-40...70 °C

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 13ce035c-fa1c-4432-a4df-1b9d07f69a8d

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

**FPL 4G2.5/PD/F/3+3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

