

WZAD 70/95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | W-Reihe, Zusatzanschluss |
| Best.-Nr. | 1066000000 |
| Typ | WZAD 70/95 |
| GTIN (EAN) | 4008 1900 17064 |
| VPE | 10 Stück |

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 11:33:32 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

WZAD 70/95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe | 10 mm | Tiefe (inch) | 0,394 inch |
| Höhe | 39,61 mm | Höhe (inch) | 1,559 inch |
| Breite | 19,7 mm | Breite (inch) | 0,776 inch |
| Nettogewicht | 6,05 g | | |

Temperaturen

| | |
|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
|-----------------|----------------|

Allgemeines

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Einbauhinweis | Durchführung, Direktmontage |
|---------------|--------------------------------|

Bemessungsdaten

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 32 A |
|-----------|------|

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl Anschlüsse | 1 |
|-------------------|---|

Maße

| | |
|------------------|-------|
| Raster in mm (P) | 20 mm |
|------------------|-------|

Systemkennwerte

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Ausführung | Zusatzanschluss | Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 | | |

Werkstoffdaten

| | | | |
|-----------|-----------------|-------|------------|
| Werkstoff | Kupfer verzinkt | Farbe | silbergrau |
|-----------|-----------------|-------|------------|

weitere technische Daten

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|
| Befestigungsart | gerastet | Einbauhinweis | Durchführung, Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

WZAD 70/95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

| | |
|-----------------------|---|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | WSCAD, Zuken E3.S |
| Anwenderdokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |