


WZAF 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Der Zusatzanschluss ermöglicht einen gesonderten Spannungsabgriff. Dieser kann z. B. für die Notstromversorgung vor dem Hauptschalter oder aber auch einfach nur als zusätzlicher Anschluss innerhalb der Applikation eingesetzt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	W-Reihe, Zusatzanschluss
Best.-Nr.	1066500000
Typ	WZAF 300
GTIN (EAN)	4008 190157579
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 18. Februar 2023 21:56:10 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

WZAF 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10 mm	Tiefe (inch)	0,394 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Breite	40 mm	Breite (inch)	1,575 inch
Nettogewicht	15,15 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Allgemeines

Einbauhinweis	Durchführung, Direktmontage
---------------	--------------------------------

Bemessungsdaten

Nennstrom	32 A
-----------	------

Maße

Raster in mm (P)	27 mm
------------------	-------

Systemkennwerte

Ausführung	Zusatzanschluss
------------	-----------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer verzinkt	Farbe	silbergrau
-----------	-----------------	-------	------------

weitere technische Daten

Befestigungsart	gerastet	Einbauhinweis	Durchführung, Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format